

## ALPHA

3471PXU200P63

EAN 4031582382167



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ○ ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha                            |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema     |
| Nosivost na 4 km/h             | 205 kg                           |
| Statički Nosivost              | 410 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                            |
| Sveukupna visina               | 240 mm                           |
| Ukupna težina                  | 2,518 kg                         |

## TOCAK

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen                                             |
| materijal omotaca          | Poliuretan, biosorcirani, liveno, električni provodljivi |
| Nošenje                    | klizni lezaj sa sintetičkom caura cevi                   |
| osovina                    | Završena sa navrtkom                                     |
| Prečnik                    | 200 mm                                                   |
| Širina omotac              | 50 mm                                                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 85 Šora A                                                |

## KUCISTE

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materijal       | Čelični list, težak |
| oblik viljusa   | siroko              |
| okretni lezaj   | Dve lopte           |
| ofset           | 55 mm               |
| Otpor okretanju | 310 mm              |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ALPHA

3471PXU200P63

EAN 4031582382167



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

