

KAPPA LOAD

9650FTP200P63 CL67

EAN 4031582314199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Wielen
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	1200 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1000 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	2000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	245 mm
Totale breedte	110 mm
Totaal gewicht	7,44 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Rollager
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	59 mm
Zwenk radius	160 mm
Draaicirkel	320 mm
Lubrication nipple	1
Diameter koepel	111 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA LOAD

9650FTP200P63 CL67

EAN 4031582314199

Bestelnummer 00806569

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

