

## COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Número de encomenda 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto                   | Compacta                      |
| Tipo                              | Rodízio fixo                  |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 25 kg                         |
| Capacidade de carga estática      | 50 kg                         |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                         |
| Altura total                      | 17 mm                         |
| Largura geral                     | 20 mm                         |
| Peso geral                        | 0,011 kg                      |

## RODA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                    |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda   |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo                       | Rivetado                     |
| Cor da Roda                | Preto grafite (RAL9011)      |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                |
| Diâmetro                   | 14 mm                        |
| Largura do Piso            | 14 mm                        |
| Largura do corpo           | 14 mm                        |
| Dureza do Piso (D)         | 65 Shore D                   |

## SUPORTE

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Material          | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Angular             |
| Cor               | Passivada a azul    |
| Diâmetro do dome  | 20 mm               |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 30 mm                       |
| Largura da placa                      | 17 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 20 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 20 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 4 mm                        |

# COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Número de encomenda 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

