

AGILA STAINLESS

7477PJO125P30-11

EAN 4031582349955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila stainless
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	160 mm
Ukupna širina	60 mm
Ukupna težina	0.76 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	nerdjajuci čelik, medijum
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	41 mm
okretni radijus	131 mm
Otpor okretanju	262 mm
Prečnik kupole	60 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	11 mm
Savet	Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.

AGILA STAINLESS

7477PJO125P30-11

EAN 4031582349955

Broj porudžbine 00036331
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

