



图片可能与原产品不同

### 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

### 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Kappa          |
| 外壳类型       | 带方向锁的旋转脚轮      |
| 标准         | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 660 kg         |
| 6 公里/小时的载重 | 550 kg         |
| 静态载重       | 1100 kg        |
| 温度范围 (最低)  | -10 ° C        |
| 温度范围 (最大)  | 60 ° C         |
| 总高         | 170 mm         |
| 总宽度        | 110 mm         |
| 总重量        | 5.523 kg       |

### 轮子

|          |               |
|----------|---------------|
| 轮体材料     | 铸件            |
| 胎面材料     | 聚氨酯，铸造的       |
| 轴承       | 精密滚珠轴承        |
| 轴        | 用螺母拧紧         |
| 轮子颜色     | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置       |
| 直径       | 125 mm        |
| 胎面宽度     | 50 mm         |
| 轮体宽度     | 50 mm         |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A        |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D        |

### 支架

|      |                 |
|------|-----------------|
| 材料   | 铸铁或锻铁，重         |
| 支架形状 | 宽，加强的           |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 颜色   | 蓝色钝化            |
| 偏移量  | 48 mm           |
| 旋转半径 | 112.5 mm        |
| 转向干涉 | 225 mm          |
| 圆顶直径 | 111 mm          |

### 固定件

|            |        |
|------------|--------|
| 固定件类型      | 矩形板    |
| 上板长        | 135 mm |
| 上板宽        | 110 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 75 mm  |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm  |
| 上板孔宽度 (最小) | 75 mm  |
| 上板孔宽度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔直径      | 11 mm  |

技术图纸

