

# INTEGRAL

2044XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582340808  
 订单号 00030882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

|            |                  |
|------------|------------------|
| 产品名称       | Integral         |
| 外壳类型       | 带中控全锁或方向锁的万向脚轮   |
| 标准         | EN12531 - 医院病床脚轮 |
| 3 km/h的载重  | 150 kg           |
| 4 公里/小时的载重 | 150 kg           |
| 导电         | ✓                |
| 静态载重       | 450 kg           |
| 温度范围 (最低)  | -25 ° C          |
| 温度范围 (最大)  | 80 ° C           |
| 总高         | 158 mm           |
| 总宽度        | 62 mm            |
| 总重量        | 0.904 kg         |
| 认证         | 经 TÜV Süd 测试和监测  |

## 轮子

|          |                  |
|----------|------------------|
| 轮体材料     | 聚酰胺, 导电          |
| 胎面材料     | 聚氨酯, 注塑, 导电      |
| 轴承       | 精密滚珠轴承, 密封的      |
| 胎面颜色     | 石板灰 (类似 RAL7015) |
| 轮子颜色     | 石板灰 (RAL7015)    |
| 侧盖       | 集成螺纹防护装置         |
| 直径       | 125 mm           |
| 胎面宽度     | 32 mm            |
| 轮体宽度     | 32 mm            |
| 胎面硬度 (A) | 91 岸 A           |
| 胎面硬度 (D) | 40 肖氏 D          |

## 支架

|      |               |
|------|---------------|
| 材料   | 钢板, 中号        |
| 支架形状 | 已关闭           |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承        |
| 颜色   | 灰白色 (RAL9002) |
| 偏移量  | 35 mm         |
| 旋转半径 | 97.5 mm       |
| 转向干涉 | 195 mm        |
| 圆顶直径 | 62 mm         |

## 固定件

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 固定件类型   | 带凸轮的阀杆, 用于异型杆, 短版本      |
| 螺栓直径    | 32 mm                   |
| 螺栓长度    | 51 mm                   |
| 螺栓螺纹位置  | 7 mm                    |
| 螺栓安装孔数量 | 2                       |
| 提示      | 可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。 |

## 其他信息

根据AK-BWA可清洗



# INTEGRAL

2044XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582340808  
订单号 00030882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

