

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	800 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	120 mm
Totale breedte	98 mm
Totaal gewicht	1,4 kg

BEHUIZING

Kleur	Wit
Offset	53 mm
Zwenk radius	90,5 mm
Draaicirkel	181 mm
Diameter koepel	98 mm

WIEL

Lagering	Rollager , gedempt
Wielkleur	Zwart
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Bestelnummer 00062071
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

