

NOVATECH

FTP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361

Objednáací číslo 00801911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru pro šroub	35 mm
Délka náboje	120 mm
Šířka středu kola	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2640 kg
Nosnost 6 km/h	2200 kg
Statická Nosnost	4400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	15,059 kg

NOVATECH

FTP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361
Objednáací číslo 00801911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

