

ALPHA

3470UAR080P62

EAN 4031582304251

Pasūtījuma numurs 00001085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	150 kg
Statiskā kravnēsība	300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	108 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	0,721 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protectora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	80 mm
Protectora platums	38 mm
Korpusa platums	38 mm
Protectora cietība (A)	92 Krasts A
Protectora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	80 mm
Grozāms savienojums	160 mm
Kupola diametrs	75 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA

3470UAR080P62

EAN 4031582304251



Pasūtījuma numurs 00001085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

