PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	500 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	500 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	102 mm
Samlet bredde	86 mm
Samlet vægt	2 kg

GAFFEL

Farve	Hvid
Udladning	46 mm
Udfaldsradius	77,5 mm
Udfaldsdiameter	155 mm
Dome-diameter	86 mm

HJUL

Leje	Rulleleje , dæmpet
Hjul farve	Sort
Diameter	63 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Fælgbredde	30 mm

MONTERING

Bolt Huldiameter	12 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175

Bestillingsnummer 00062079

Produkttegninger

