TERMÉKINFORMÁCIÓK

# MAXTECH

## UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy, rozsdamentes |
| Kerék színe | Természetes fehér |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 38 mm |
| Tengely furat átmérője | 12 mm |
| Kerékagy hossza | 44 mm |
| Test szélessége | 38 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ●●●○○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ●●●○○ |
| Kopás | ●●●●○ |
| Korrozióálló képesség | ●●●●● |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Maxtech |
| Ház típusa | Kerék |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 300 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Igen |
| Statikus teherbírás | 600 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 0,37 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774

Rendelési szám 00034192

**Termékrajzok**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH