

# FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Forma
Ház típusa	Központifékes görgő (irányfék, szabad, kerékfék)
Teherbírás 3 km/h-nál	135 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-18 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	120 °C
Összsúly	177 mm

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	18 mm
A futófelület keménysége (A)	60 Shore A

## VÁZ

Anyag	Cink-öntvény / Alumínium
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágó	Precíziós golyóscsapágó
Ellensúlyoz	57 mm
Körbeforgás	137 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	97 mm

# FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

