

# ELASTECH

IEP 200X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319743

Numero d'ordine 00804060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Alluminio                          |
|                             | morbido                            |
| Materiale del battistrada   | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione   |
| Colore Ruota                | Nero (simile a RAL9005)            |
| Parafili                    | Senza parafili                     |
| Diametro                    | 200 mm                             |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                              |
| Asse diametro del foro      | 25 mm                              |
| Lunghezza mozzo             | 60 mm                              |
| Larghezza corpo             | 50 mm                              |
| Durezza del Battistrada (A) | 68 Shore A                         |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ● ● |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Elastech                            |
| Tipo                                | Ruota                               |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 450 kg                              |
| Portata a 6 km/h                    | 360 kg                              |
| Portata statica                     | 900 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                               |
| Peso complessivo                    | 1,709 kg                            |

# ELASTECH

IEP 200X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319743

Numero d'ordine 00804060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

