INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# LUMINA

## A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●○○ |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Lumina |
| Tip | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg |
| Conductiv electric | Da |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 80 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 61 mm |
| Lățime totală | 55 mm |
| Greutate totală | 0,1 kg |

### FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Polipropilenă |
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac |
| Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
| Culoare | Negru grafit (RAL9011) |
| Offset | 20 mm |
| Raza de pivotare | 52 mm |
| Interferență pivotantă | 104 mm |
| Diametru cupolă | 38 mm |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Polipropilenă, conductiv electric |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă | Rivrat |
| Benză de rulare | 8 mm |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 50 mm |
| Diametrul găurii Axă | 0 mm |
| Lungime butuc | 0 mm |
| Lățimea corpului | 8 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |

### RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Tijă cu inel de prindere, cu colier |
| Diametru Tijă | 11 mm |
| Lungime Tijă | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563

Numărul de comandă 00071196

**Desene ale produsului**

