

ALPHA

3477UFJ100P62 T/G small

EAN 4031582377798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	160 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	320 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	128 mm
Общий вес	1,07 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	123 mm
Поворотное соединение	246 mm

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Ось	Винт с гайкой
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	34 mm
Твердость Протектор (A)	64 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	105 mm
Ширина пластины	80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

ALPHA

3477UFJ100P62 T/G small



EAN 4031582377798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

