

# AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745

Número de comanda 00030050



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila twin

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 70 kg

Tracidad de carga estàtica 140 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 69 mm

Àmplia general 53 mm

Pes total 0,272 kg

## RODA

Material corporal Poliamida

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Injectat

El Bearing Rodament de boles cònic

Roda de color Gris de pissarra (RAL7015)

Protectors de fil Amb la guardaespatlles

Diametralització 50 mm

Banda de rodadura ample 20 mm

Corporació ample 20 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 92 Shore A

La duresa del Banda de rodadura (D) 42 Shore D

## SUPPORT

Material Placa d'acer, mitjà

Forquilla Forma Suport Twin Roda

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Color Passivat blau

Desplaçament 25 mm

Scio de giro 53 mm

Sterferencia de giro 106 mm

Dome Dictel 53 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 11 mm

# AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745

Número de comanda 00030050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

