

KAPPA LOAD

9651ITP125P63 CL67

EAN 4031582367102

Номер на поръчката 00838809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Kappa load
Тип корпус	Завъртане на Колело с Заклучване по пососка
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	500 kg
Товароносимост при 6 км/ч	400 kg
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	170 mm
Обща ширина	110 mm
Общо тегло	4,072 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Цвят	Синьо покритие
Изместване	48 mm
Радиус на завъртане	112,5 mm
Интерференция при завъртане	225 mm
Диаметър на купол	111 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	135 mm
Ширина на плаката	110 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

KAPPA LOAD

9651ITP125P63 CL67

EAN 4031582367102

Номер на поръчката 00838809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA LOAD

9651ITP125P63 CL67

EAN 4031582367102

Номер на поръчката 00838809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

