

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	500 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	102 mm
Обща ширина	86 mm
Общо тегло	1.2 kg

## ВИЛКА

Цвят	Бяло
Изместване	46 mm
Радиус на завъртане	77.5 mm
Интерференция при завъртане	155 mm
Диаметър на купол	86 mm

## КОЛЕЛО

Лагер	Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	63 mm
Ширина на Резба	30 mm
Ширина на тялото	30 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328

Номер на поръчката 00062083

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

