

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Шум от движение             | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Привличане                  | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Име на продукта                    | Footmaster       |
| Тип                                | Въртящ се Колело |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 500 kg           |
| Електропроводим                    | Не               |
| Неръждаемост                       | Не               |
| Статичен Товароносимост            | 500 kg           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C           |
| Температурен диапазон (максимален) | 90 °C            |
| Обща височина                      | 102 mm           |
| Обща ширина                        | 86 mm            |
| Общо тегло                         | 1.2 kg           |

## ВИЛКА

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Цвят                        | Бяло    |
| Изместване                  | 46 mm   |
| Радиус на завъртане         | 77.5 mm |
| Интерференция при завъртане | 155 mm  |
| Диаметър на купол           | 86 mm   |

## КОЛЕЛО

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Лагер            | Ролков лагер, намокрен |
| Цвят на Колело   | Черно                  |
| Диаметър         | 63 mm                  |
| Ширина на Резба  | 30 mm                  |
| Ширина на тялото | 30 mm                  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328

Номер на поръчката 00062083  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

