

ALPHA

3470DVJ200P63

EAN 4031582303568
Broj porudžbine 00037584

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	205 kg
Statički Nosivost	410 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	3,022 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	plavo cinkovano
štitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazaćeg omotac (A)	80 Šešelj A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
okretni radijus	155 mm
Otpor okretanju	310 mm
Prečnik kupole	96 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA

3470DVJ200P63

EAN 4031582303568
Broj porudžbine 00037584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

