

DURATECH SILENT

HUR 125x36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech silent
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,6 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Dempend, hybride materiaal
Materiaal loopvlak	Polyamide
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44 mm
Breedte wielkern	36 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

DURATECH SILENT

HUR 125x36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Bestelnummer 00030828

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

