INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, negro, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	46 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	46 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	63 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●○
Ruido de movimiento	●●●●●
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	400 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	800 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	1.24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608

Número de pedido 00023479

Planos del producto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH