INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ELASTECH

## UER 100x34-Ø12

EAN 4031582323290



L'image peut différer du produit d'origine

### ROUE

| | |
|---|---|
| Tread hardness | souple |
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Pneu élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Couleur Roue | Gris argent (RAL7001) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 34 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 44.4 mm |
| Largeur du corps | 34 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 63 Shore A |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Elastech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 160 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 320 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids global | 0.25 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## UER 100x34-Ø12

EAN 4031582323290

Numéro de commande 00030961

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH