PRODUCTINFORMATIE

ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	700 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	560 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	164 mm
Totale breedte	117 mm
Totaal gewicht	1,93 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	117 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4688TOP125P63


EAN 4031582308310

Bestelnummer 00803613

Producttekeningen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH