

# MAXTECH

PNR389x85-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

## PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Krāvnese pie 3 km/h	75 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	150 kg
Kopējais svars	1,95 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Poliuretāns, putots
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	389 mm
Protektora platums	85 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	74 mm

# MAXTECH

PNR389x85-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

