

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	440 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	175 mm
Lățime totală	128 mm
Greutate totală	10,68 kg

FURCA

Offset	33 mm
Raza de pivotare	100 mm
Interferență pivotantă	200 mm
Diametru cupolă	130 mm

ROATĂ

Lagăr	Butuc neprelucrat
Diametru	125 mm
Benză de rulare	35 mm
Lățimea corpului	35 mm

RACORD

Lungime placă	145 mm
Lățimea plăcii	145 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	120 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Numărul de comandă 00800104

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

