



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ○ ○ ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Zeta                       |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő           |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 600 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 480 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 1200 kg                    |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 240 mm                     |
| Összsúly                          | 3,083 kg                   |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                   |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapág                       | Siklócsapág                |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 200 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 46 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D                 |

## VÁZ

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Anyag        | Acéllemez, nagyon nehéz                       |
| Villa alakja | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapág  | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Ellensúlyoz  | 55 mm                                         |
| Körbeforgás  | 161 mm                                        |
| Körbeforgás  | 322 mm                                        |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 105 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 105 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

## MŰSZAKI RAJZOK

