

ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084

Pasūtījuma numurs 00038020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	400 kg
Statiskā kravnesība	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	115 mm
Kopējais svars	1,556 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Diametrs	160 mm
Protektora platums	40 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Nerūsējošais	✓

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	115 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084

Pasūtījuma numurs 00038020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

