

AGILA

2470PJO075B10-11X31

EAN 4031582403763

Numărul de comandă 00004459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Agila |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 75 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 120 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 103 mm |
| Lățime totală | 43 mm |
| Greutate totală | 0,241 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 75 mm |
| Benză de rulare | 25 mm |
| Lățimea corpului | 25 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|----------------------|
| Material | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 24 mm |
| Raza de pivotare | 61,5 mm |
| Interferență pivotantă | 123 mm |
| Diametru cupolă | 43 mm |

RACORD

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Tip ajustare | Tijă cu inel de prindere, cu colier |
| Diametru Tijă | 11 mm |
| Lungime Tijă | 31 mm |

AGILA

2470PJO075B10-11X31

EAN 4031582403763

Numărul de comandă 00004459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

