TERMÉKINFORMÁCIÓK

ELASTECH

IFP 160x50-Ø20 HL60

Rendelési szám 00805136



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	350 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	280 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	700 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	1,2 kg

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Szürke / nem jelölt
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	68 Shore A


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 160x50-Ø20 HL60

Rendelési szám 00805136

Termékrajzok




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 160x50-Ø20 HL60

Rendelési szám 00805136



© Copyright 2026 TENTE International GmbH