


# STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●●●

## PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	80 kg
Nośność statyczne	160 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	82 mm
Szerokość całkowita	54 mm

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oś	Nitowane
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm

## OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koła
Łożysko obrotowe	Trzpień, obrotowy
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	23 mm
Promień działania koła	81 mm
Zasięg działania koła	162 mm
Średnica kopuły	30 mm
Średnica gwintu	10 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny
Średnica Trzpień	10 mm
Długość Trzpień	15 mm

# STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

