

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373059



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea low height
Ház típusa	Kerékfésűs görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	90 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	180 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,25 kg
Teljes szélesség	58 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Szín	Ezüstsürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	23 mm
Körbeforgás	156 mm
Kupola átmérője	30 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Futófelület színe	Palaszürke (RAL7015)
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	15 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	8 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LOW HEIGHT


5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373059

Rendelési szám 00770583
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award