

## ANIKA

5920UAI055L51-10

EAN 4031582406351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                       | Anika                 |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő     |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 40 kg                 |
| Statikus teherbírás               | 80 kg                 |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                 |
| Összsúly                          | 57 mm                 |
| Teljes szélesség                  | 37 mm                 |
| Összsúly                          | 0,065 kg              |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                   |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán    |
| Csapágó                      | Siklócsapágó távtartóval   |
| Tengely                      | Szegecselt                 |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 55 mm                      |
| Futófelület szélessége       | 11 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                 |

## VÁZ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Anyag           | Poliamid         |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa  |
| Forgócsapágó    | Csap, forgatható |
| Körbeforgás     | 47 mm            |
| Körbeforgás     | 94 mm            |
| Kupola átmérője | 18 mm            |

## SZERELVÉNY

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa     | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 10 mm                       |

# ANIKA

5920UAI055L51-10

EAN 4031582406351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

