

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○ ○ ○ ○ ○

Шум от движение ○ ○ ○ ○ ○

Привличане ○ ○ ○ ○ ○

Устойчив на корозия ○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 550 kg

Електропроводим Не

Неръждаемост Не

Статичен Товароносимост 550 kg

Температурен диапазон
(минимален) -10 °CТемпературен диапазон
(максимален) 90 °C

Обща височина 102 mm

Обща ширина 86 mm

Общо тегло 1.1 kg

ВИЛКА

Цвят Бяло

Изместване 46 mm

Радиус на завъртане 77.5 mm

Интерференция при завъртане 155 mm

Диаметър на купол 86 mm

КОЛЕЛО

Лагер Ролков лагер, намокрен

Цвят на Колело Черно

Диаметър 63 mm

Ширина на Резба 30 mm

Ширина на тялото 30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Номер на поръчката 00062142
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

