

ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333  
Número de pedido 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Acero, hierro                          |
|                                    | blando                                 |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, negro, vulcanizado |
| Cojinete                           | Abertura, sin mecanizar                |
| Color Aro                          | Negro azabache (similar a RAL9005)     |
| Diámetro                           | 200 mm                                 |
| Ancho de Banda de rodadura         | 75 mm                                  |
| Diámetro del agujero del Eje       | 100 mm                                 |
| Longitud del cubo                  | 75 mm                                  |
| Anchura del cuerpo                 | 75 mm                                  |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 68 Shore A                             |

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ○ ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto           | Elastech                       |
| Tipo                          | Aro                            |
| Estándar                      | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 600 kg                         |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 500 kg                         |
| Capacidad de carga estática   | 1000 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                         |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                          |
| Peso total                    | 2,306 kg                       |

# ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Número de pedido 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

