

# AGILA CARE

2476YGO100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 38 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 88 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm |

## ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm  |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 28 mm |
| Longueur de la vis       | 96 mm |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nom du produit                  | Agila care |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg      |
| Conducteur d'électricité        | yes        |
| Inoxydable                      | no         |
| Capacité de charge statique     | 160 kg     |
| Plage de température (minimale) | -20 °C     |
| Plage de température (maximale) | 60 °C      |
| Hauteur                         | 138 mm     |
| Poids                           | 0.8 kg     |

# AGILA CARE

2476YGO100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

