AGILA CARE

2476YGO100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342185



CHAPE

Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila care
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	138 mm
Poids	0.8 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2476YGO100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342185

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH