

ALPHA

3477PIJ100P62

EAN 4031582335514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	75 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	128 mm
Stavební výška	75 mm
Celková hmotnost	1,03 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	75 mm
Průměr otáčení	246 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA

3477PIJ100P62

EAN 4031582335514



Objednáací číslo 00001422

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

