

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534
Objednáací číslo 00030821

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Supratech
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,239 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	34,9 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534
Objednáací číslo 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

