

STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu | Stylea |
| Typ | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| Norma | EN12528 – Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h | 50 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 100 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 68 mm |
| Stavební výška | 46 mm |
| Celková hmotnost | 0,1 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

UCHYCENÍ

| | |
|------------------|-----------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| Otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| Poloměr otáčení | 23 mm |
| Průměr otáčení | 134 mm |

KOLO

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
| Osa kola | Ozubené |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 65 mm |
| Šířka Běhoun | 13,9 mm |

MONTÁŽ

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ uchycení | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru uchycení | 10 mm |

STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

