

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603

Modèle de roue en acier inoxydable



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	0.73 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	91 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm
Diamètre du dôme	75 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	36 mm
Largeur du corps de roue	36 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	13 mm
--------------------------	-------

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603

Numéro de commande 00062784

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

