

MAXTECH

UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	38 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
Test szélessége	38 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,19 kg

MAXTECH

UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085

Rendelési szám 00007010

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

