

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○○

Kopás ●●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	70 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	140 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,23 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
A futófelület keménysége (A)	85 Shore A

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

