

# MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Моно
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	70 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	140 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	104 mm
Общая ширина	0 mm
Общий вес	0,13 kg

## КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Закртыо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Белый алюминий (RAL9006)
Офсет (Смещение)	34 mm
Радиус поворота	105 mm
Поворотное соединение	210 mm
Диаметр купола	0 mm

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения
Цвет Протектор	Черный графит (RAL9011)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	80 mm
Ширина Протектор	24 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	24 mm
Твердость Протектор (A)	90 Береговая A

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

# MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

