

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545
Bestelnummer 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Behuizingstype	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	250 kg
Statisch Draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	99 mm
Totaal gewicht	1,877 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiëkogellagers, afgedicht
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Roestvrij staal
Offset	55 mm
Zwenk radius	143,5 mm
Uitzwenking	287 mm
Diameter koepel	96 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Plaat met centrale vergrendeling
Lengte plaat	176 mm
Breedte plaat	112 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	77,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	13 mm

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545
Bestelnummer 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

