

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4 BLUE

EAN 4031582355185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Supratech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.136 kg

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4 BLUE

EAN 4031582355185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

