

AGILA TWIN

2975U00050P40

EAN 4031582302851

Номер заказа 00031003



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila twin
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	70 kg
Грузоподъемность статическая	140 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	69 mm
Общая ширина	57 mm
Общий вес	0,268 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Цвет Колесо	Сланцево-серый (RAL7015)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	20 mm
Ширина тела	20 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	25 mm
Радиус поворота	77 mm
Поворотное соединение	155 mm
Диаметр купола	53 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Квадратная пластина
Длина пластины	60 mm
Ширина пластины	60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	38 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	48 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	38 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	48 mm
Диаметр отверстия пластины	6,3 mm

AGILA TWIN

2975UOO050P40

EAN 4031582302851
Номер заказа 00031003



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

