




Abbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	500 kg
Statisch Draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,549 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak	Polypropyleen, zacht
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Diameter kogellager	47 mm
Breedte Kogellager	12 mm

TECHNISCHE TEKENINGEN

