

GALEA

5077YGH100P60-90x70

EAN 4031582353419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Galea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	138 mm
Kopējais svars	0,48 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	40 mm
Grozāms savienojums	205 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Gūtnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	30 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	90 mm
Plāksnes platums	70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	60 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	70 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	50 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	55 mm
Plāksnes atveres diametrs	8 mm

GALEA

5077YGH100P60-90x70

EAN 4031582353419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

