

# FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Productnaam                  | Forma                   |
| Type                         | Wielen met Richtingslot |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 135 kg                  |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -18 °C                  |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 120 °C                  |
| Totale hoogte                | 176 mm                  |

## WIEL

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                                       |
|                               | zacht   |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lagering                      | Precisie kogellagers                            |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer                             |
| Diameter                      | 150 mm  |
| Breedte Loopvlak              | 18 mm   |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 60 Shore A                                      |

## BEHUIZING

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Materiaal    | Zink-die-casting / Aluminium |
| Vork Vorm    | Behuizing met twee Wiel      |
| Zwenklager   | Precisie kogellagers         |
| Offset       | 57 mm                        |
| Zwenk radius | 137 mm                       |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 92 mm              |
| Breedte plaat               | 64 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 73 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 43 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 45 mm              |
| Diameter plaatgat           | 10,7 mm            |

# FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

